

H1,0/14D R BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
Objednací číslo	9004330000
Typ	H1,0/14D R BD
GTIN (EAN)	4008190047498
Množství	500 ks
Balení	Cívka zabalená

Datum vytvoření 29. května 2024 11:53:11 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H1,0/14D R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,096 g

Technické údaje

Popis výrobku Spojené dutinky na vodiče, červené Verze standard

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	10 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	14 mm
Průměr objímky (D2)	3 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,4 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Průřez vodiče	1 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm
Vojenské určení	T 20A 009 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Uživatelská dokumentace [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

H1,0/14D R BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**