

**LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
Objednací číslo	<a href="#">9007460000</a>
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Množství	1 ks

## LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	604,79 g
----------------	----------

## Technické údaje

Doba nabíjení	Popis výrobku	Bezdrátový momentový šroubovák s pohonem 1/4"
30 min		

## Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	30 min	Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3
Hmotnost nabíječky	600 g	Jmenovité napětí	3,6 V
Max. utahovací moment spojky	3 Nm	Napětí baterie	3,6 V
Volnoběh	200 u. 600 min <sup>-1</sup>	Vstup nabíječky	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Váha	600 g	Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	