

H2,5/19T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
Objednací číslo	9021080000
Typ	H2,5/19T GR
GTIN (EAN)	4008190149345
Množství	500 ks
Balení	volné

H2,5/19T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,178 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, šedá Verze standard

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	14 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	19 mm
Průměr objímky (D2)	4,2 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,2 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Průřez vodiče	2,5 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm
Vojenské určení	T 20A 023 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Uživatelská dokumentace [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

H2,5/19T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**