

H0,75/18 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 9025910000 |
| Typ | H0,75/18 W |
| GTIN (EAN) | 4008190063702 |
| Množství | 500 ks |
| Balení | volné |

H0,75/18 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 0,095 g |
|----------------|---------|

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, bílá | Verze | standard |
|---------------|---|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Barevný kód | Weidmueller | Délka odizolování | 14 mm |
| Délka povrchu kontaktu (L2) | 12 mm | L1 v mm | 18 mm |
| Průměr objímky (D2) | 2,8 mm | Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1,2 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 18 | Průřez vodiče | 0,75 mm ² |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm |
| Vojenské určení | T 20A 004 A | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

H0,75/18 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**