


**H120,0/50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 36 mm, 30 mm, Modrá
Objednací číslo	<a href="#">9028220000</a>
Typ	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Množství	25 ks
Balení	volné

## H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	9,08 g
----------------	--------

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, modrá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	36 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	30 mm	L1 v mm	50 mm
Průměr objímky (D2)	21 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	16,5 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 4/0	Průřez vodiče	120 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,5 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,7 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**Výkres**