

H1,0/19 ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá
Objednací číslo	9037270000
Typ	H1,0/19 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492748
Množství	500 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 2. července 2024 23:40:28 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,178 g
----------------	---------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, žlutá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	16 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	19 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Průřez vodiče	1 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	5,8 mm
Šířka objímky (B)	3,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

Výkres