

H0,75/24D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comPro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá
Objednací číslo	9037430000
Typ	H0,75/24D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493004
Množství	500 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 3. července 2024 1:13:15 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,75/24D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,206 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, šedá Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	21 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	24 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,7 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Průřez vodiče	0,75 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	5,5 mm
Šířka objímky (B)	3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H0,75/24D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**