

KSE 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | Diagonální štípací kleště |
| Objednací číslo | 9046410000 |
| Typ | KSE 160 |
| GTIN (EAN) | 4032248357734 |
| Množství | 1 ks |

KSE 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka | 160 mm | Šířka (v palcích) | 6,299 inch |
| Čistá hmotnost | 214,5 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Diagonální štípací kleště pro velké zatížení, izolova- né dle VDE, délka 160 mm |
|---------------|---|

Kleště

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| Celková délka | 160 mm | Ochranná izolace, 1000 V | Ano |
| Průměr vodiče, max. (H) | 2,5 mm | Průměr vodiče, max. (MH) | 3,5 mm |
| Průměr vodiče, max. (P) | 2 mm | Tvar (diagonální štípací kleště) | Těžké diagonální štípací kleště |
| Tvrdost řezáku | 64 HRC | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000142 | ETIM 7.0 | EC000142 |
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

KSE 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

