

KOK-65X36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Verze	Otvory v plechu
Objednací číslo	9204830000
Typ	KOK-65X36
GTIN (EAN)	4032248693764
Množství	1 ks

KOK-65X36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Šířka	65 mm	Šířka (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	3 118 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory obdélník 65,0 x 36,0 mm
---------------	---

Nástroje na řezání

Velikost	4
----------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-92-40	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-40	ECLASS 11.0	21-04-51-92
ECLASS 12.0	21-04-51-92	ECLASS 13.0	21-04-51-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KOK-65X36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

