

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Verze	Otvory v plechu
Objednací číslo	9204920000
Typ	KOS-M40
GTIN (EAN)	4032248694150
Množství	1 ks

KOS-M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Průměr	40,5 mm	Čistá hmotnost	379 g
--------	---------	----------------	-------

Technické údaje

Popis výrobku	Otvory M40 v desce
---------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-92-40	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-40	ECLASS 11.0	21-04-51-92
ECLASS 12.0	21-04-51-92	ECLASS 13.0	21-04-51-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KOS-M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

