

**KOHS 19****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být va-  
ší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Otvory v plechu
Číslo objednávky	<a href="#">9205010000</a>
Typ	KOHS 19
GTIN (EAN)	4032248694242
Množství	1 ks

## KOHS 19

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Průměr	19 mm	Čistá hmotnost	246 g
--------	-------	----------------	-------

## Technické údaje

Popis výrobku	Hydraulický šroub Ø 19,0 mm
---------------	-----------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002131	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	