

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Verze | Upínací třmen, Upevňovací šroub |
| Číslo objednávky | 9503280000 |
| Typ | KISC M3X20.5/10 NI EK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190550783 |
| Množství | 100 ks |

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1,16 g |
|----------------|--------|

Specifikace systému

| | |
|-------|--------|
| Verze | Šrouby |
|-------|--------|

Údaje materiálu

| | |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Přišroubováno |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |