

WQV 70N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 192 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 20.50, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	9512240000
Typ	WQV 70N/2
GTIN (EAN)	4008190403928
Množství	5 ks

WQV 70N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,732 inch
Výška	30,5 mm	Výška (v palcích)	1,201 inch
Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	24,86 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	192 A
-----------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	192 A	Jmenovitý proud, více pólů	192 A
Počet propojených svorkovnic	2	Typ	Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P)	20,5 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	2
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 24. července 2024 19:09:00 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WQV 70N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – 36042_WQV_70N-2_DXF.dxf CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

WQV 70N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo objednávky	4004500000	Různé nástroje
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ks	

Vzdálená objímka



Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 25.2/8/6.4	Verze
Číslo objednávky	4067110000	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248739196	
Množství	5 ks	