

**WQV 70N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 192 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 20.50, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">9531290000</a>
Typ	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
Množství	5 ks

Datum vytvoření 24. července 2024 19:10:02 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,732 inch
Výška	71,5 mm	Výška (v palcích)	2,815 inch
Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	64,49 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	192 A
-----------------	-------

## Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	192 A	Počet propojených svorkovnic	4
Typ	Spojovací konektor		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	20,5 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	4
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 24. července 2024 19:10:02 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQV 70N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – 36042_WQV_70N-4_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## WQV 70N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Vzdálená objímka



### Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 25.2/8/6.4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4967110000</a>	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248739196	
Množství	5 ks	