

## FPC 40/60/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Střední polykarbonátové kryty

Řada krytů FPC je další generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství společnosti Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdna polykarbonátová skříň), Prázdny plášť, Výška: 400 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo	<a href="#">9535810000</a>
Typ	FPC 40/60/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009886
Množství	1 ks

## FPC 40/60/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5,197 inch
Výška	400 mm	Výška (v palcích)	15,748 inch
Šířka	600 mm	Šířka (v palcích)	23,622 inch
Čistá hmotnost	3 964 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	76	M16	42
M20	24	M25	16
M32	6	M40	6
M50	4	M63	4

## Kabelové průchodky, pravá strana

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

## Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	5x30	WDU 16 / ZDU 16	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x59	WDU 35 / ZDU 35	5x19
WDU 4 / ZDU 4	5x49	WDU 6 / ZDU 6	5x37
WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61

## Všeobecné informace

Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění	Polyuretan	Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů
Odolnost proti nárazu	IK08	Provedení povrchu	neošetřené
Provozní teplota, max.	130 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Připojení krytu	Otvory 7,5 mm	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska	Ne	Přístupové otevírání: výška	396,5 mm
Přístupové otevírání: šířka	595,5 mm	Stupeň krytí	IP66, IP67
Tloušťka materiálu	3,5 mm	Utahovací moment šroubů víka	0,8 Nm
Víko	Ano	Víko - počet šroubů	6

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

**FPC 40/60/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)


Brožury

## FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## FPC 40/60/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Zemnicí kolík

## Příslušenství



## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118073607	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067019	Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067149	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík,
GTIN (EAN)	4050118073362	Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

## Ventilační zátka – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Množství	10 ks	
Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Polyamid 6
Množství	10 ks	

## FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Externí montážní oka

Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada



### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF FPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6536040000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka,
GTIN (EAN)	4032248009442	Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Materiál: Polyamid,
Množství	1 ks	Světle šedá

### FPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



### Všeobecné objednací údaje

Typ	MP FPC 40/60	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6535980000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
GTIN (EAN)	4032248009695	deska, Výška: 360 mm, Šířka: 560 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná

## FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Závěs

Řada MPC, panty, sada po 2 kusech



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HG FPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6535990000</a>	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Výška: 40
GTIN (EAN)	4032248009701	mm, Šířka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Plast, Světle šedá
Množství	1 ks	

### Svislý

Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000037563</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 565 mm, se slotem, bez slotu,
GTIN (EAN)	4050118653274	Ocel, galvanizované, pochromované
Množství	20 ks	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000037562</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 365 mm, se slotem, bez slotu,
GTIN (EAN)	4050118653267	Ocel, galvanizované, pochromované
Množství	20 ks	