

**SIHA 1/G20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit
Objednací číslo	<a href="#">9537550000</a>
Typ	SIHA 1/G20
GTIN (EAN)	4008190118686
Množství	25 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43,93 mm	Hloubka (v palcích)	1,73 inch
Výška	33,38 mm	Výška (v palcích)	1,314 inch
Šířka	5,95 mm	Šířka (v palcích)	0,234 inch
Čistá hmotnost	6,43 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C... 120	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta	Nutná koncová deska	Ne
-------	-------------------	---------------------	----

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Izolační materiál	Wemid
Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	6,3 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV	Závažnost znečištění	3

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
-------------------	--------------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## SIHA 1/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Beipackzettel\\_SIHA3.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

### SIHA 1/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

