

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 5 mm, 5 mm, No
Código	1475640000
Tipo	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Cantidad	1.000 Pieza
Embalaje	suelto

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 10:21:30 CEST

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,023 g

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento	Versión	Estándar
--------------------------	----------------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro del aislamiento (D2)	1,8 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	0,85 mm
L1 en mm	5 mm	Longitud de desaislado	5 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	5 mm	Sección de conexión del conductor	0,34 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 22		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Hoja técnica

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

