

GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 9, Neopreno
Código	1719550000
Tipo	GWDR PG9-NP
GTIN (EAN)	4008190352813
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 11 de junio de 2024 3:32:09 CEST

GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	1,2 mm	Altura (pulgadas)	0,047 inch
Peso neto	0,36 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C... 100 °C
-------------------------	------------------

Datos generales

Diámetro del anillo obturador	21 mm	Diámetro exterior	21 mm
Diámetro interior D2	14 mm	Espesor	1,2 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Halógenos	Sí	Junta	Neopreno
Material	Neopreno	Número de conductores	1
Prensaestopas	PG 9	Silicona	No
Tuerca (externa)	PG 9	Tuercas (internas)	PG 9

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

