

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado
Código	1772210000
Tipo	VG M16 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129867
Cantidad	50 Pieza

Fecha de creación 11 de junio de 2024 5:40:38 CEST

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0,906 inch
Longitud	30 mm	Longitud (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	19,72 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	17 mm	Calibre de llave 2	18 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	8 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	4 mm
Gama de temperaturas de servicio, máx.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C
Halógenos	Sí	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	7 mm
Material	latón, niquelado	Par de apriete	4 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	4,5 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	3,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	7 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	6 Nm
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico, M 16
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Tuerca (externa)	M 16
calibre de llave	17 mm		

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus	Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Fecha de creación 11 de junio de 2024 5:40:38 CEST

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M16-PO	Versión
Código	1777930000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 16,
GTIN (EAN)	4032248158195	Polietileno
Cantidad	50 Pieza	

Tuercas de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M16 MS SC	Versión
Código	0930640001	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 16, 4 mm, Latón
GTIN (EAN)	4032248976065	
Cantidad	50 Pieza	

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M16	Versión
Código	1076630000	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 16, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
Cantidad	25 Pieza	

Junta de fibra vulcanizada: KSWF



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWF M16	Versión
Código	1076680000	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 16,
GTIN (EAN)	4032248838615	Fibra vulcanizada
Cantidad	25 Pieza	

VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M16 MS	Versión
Código	1736990000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 16, 2.8 mm, laton,
GTIN (EAN)	4008190956462	niquelado
Cantidad	100 Pieza	

Tapones ciegos



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M16-NP	Versión
Código	1736230000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 16,
GTIN (EAN)	4008190956028	Neopreno
Cantidad	50 Pieza	