

CD-RET 100/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similar a la ilustración**

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------|
| Versión | Conector de pasacables |
| Código | 2554060000 |
| Tipo | CD-RET 100/120 |
| GTIN (EAN) | 4050118564181 |
| Cantidad | 250 Pieza |

CD-RET 100/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

| | |
|-----------|-----|
| Peso neto | 4 g |
|-----------|-----|

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

Información general

| | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
| Ancho de canal | 75/100/120 | Aplicación | Para conductos de cableado de 75/100/120 mm |
| Color | amarillo | Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | HB | Material | Poliamida 6 (PA 6) |
| Sin seguimiento | Sí | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001018 | ETIM 7.0 | EC001018 |
| ETIM 8.0 | EC001018 | ETIM 9.0 | EC001018 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 13.0 | 27-40-07-65 |

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|----------|--|
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|