

## CD-RETT 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector en forma de T de pasacables
Código	<a href="#">2554100000</a>
Tipo	CD-RETT 60
GTIN (EAN)	4050118564228
Cantidad	25 Pieza

## CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Peso neto	8 g
-----------	-----

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

## Información general

Ancho de canal	40/60/80/100/120	Aplicación	Para conductos de cableado de 35 - 120 mm
Color	amarillo	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Material	Poliamida 6 (PA 6)
Sin seguimiento	Sí		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--