

EXRV 4.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Versión	Remache extensible, 27.5 mm x
Código	2562700000
Tipo	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Cantidad	1.000 Pieza

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 12:19:29 CEST

EXRV 4.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	27,5 mm	Altura (pulgadas)	1,083 inch
Diámetro	8,9 mm	Peso neto	0,31 g

Información general

Color	verde	Diámetro	8,9 mm
Diámetro nominal	4,5 mm	Versión	Remache de presión
Versión del cabezal	abierto		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format