

CD-LID 120 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa de pasacables, 120 mm
Código	2589990000
Tipo	CD-LID 120 GY
GTIN (EAN)	4050118600773
Cantidad	2 m

CD-LID 120 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	120 mm	Anchura (pulgadas)	4,724 inch
Longitud	2.000 mm	Longitud (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	305 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
----------------------------------	------------

Información general

Color	gris	Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	Sí
Material	PVC/sin plomo	Pasacables flexible	No
Sin seguimiento	Sí	Tapa	Sí
Tipo de montaje	enclavado		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--