

SD EL 0.8X4.0X100 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
Código	2750110000
Tipo	SD EL 0.8X4.0X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897593
Cantidad	1 Pieza

SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	200 mm	Longitud (pulgadas)	7,874 inch
Peso neto	20 g		

Datos técnicos

Versión	recto
---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Forma	Ranura
Longitud de caña	100 mm	Solidez de caña (A)	0,8 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07