

**US67-PLATE64-STD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller ofrece cables, conectores machos, adaptadores de montaje e imanes de alta calidad para la instalación profesional e industrial de los monitores de vibración.

**Datos generales para pedido**

Versión	Placa de adaptador
Código	<a href="#">2811910000</a>
Tipo	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Cantidad	1 Pieza

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	64 mm	Profundidad (pulgadas)	2,52 inch
Altura	11,5 mm	Altura (pulgadas)	0,453 inch
Anchura	64 mm	Anchura (pulgadas)	2,52 inch
Diámetro	64 mm	Peso neto	132 g

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...85 °C
Humedad a temperatura de servicio	5...95 % de humedad relativa, sin condensación		

## Datos generales

Es un accesorio	Sí	Tipo de accesorios	Accesorios de montaje
-----------------	----	--------------------	-----------------------

## Clasificaciones

ETIM 7.0	EC003015	ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015	ECLASS 9.1	27-20-14-92
ECLASS 10.0	27-20-14-92	ECLASS 11.0	27-20-14-92
ECLASS 12.0	27-20-14-92	ECLASS 13.0	27-20-14-92
ECLASS 14.0	27-20-14-92		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## US67-PLATE64-STD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

