

WBC-P-10BK-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los sistemas de almacenamiento en batería desempeñan un papel cada vez más importante en el campo de las energías renovables. Por lo general consisten en varias baterías individuales que deben ser rápidas y fáciles de reemplazar. El Conector de Baterías Weidmüller (WBC) permite conectar varias baterías individuales a un ESS en unos pocos pasos, y desconectar las conexiones con la misma rapidez si es necesario. Para mayor seguridad y facilidad de manejo, los polos están claramente marcados: el polo positivo en naranja y el polo negativo en negro.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------|
| Código | 2991900000 |
| Tipo | WBC-P-10BK-70 |
| GTIN (EAN) | 4099986868717 |
| Cantidad | 5 Pieza |

WBC-P-10BK-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 72,5 g |
|-----------|--------|

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -40 °C

Temperatura permanente de trabajo, max. 125 °C

Datos Generales

| | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Color | negro | Diámetro de contacto macho Ø | 10 mm |
| Homologaciones | UL 4128 | Material | PA 66 |
| Sección de conexión del conductor, max. | 70 mm ² | Superficie | plata |
| Tipo | Hembra | Tipo de conexión | Conexión crimpada |

Datos técnicos

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| Ciclos de enchufado | ≥ 100 | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Intensidad nominal | 250 A | Resistencia de paso | ≥ 5000 MΩ |
| Tensión nominal | 1.500 V | Tipo de protección | IP20, IP67 enchufado |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001121 | ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 9.0 | EC001121 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 | | |

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|--------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (UR) | E529699 |

Descargas


| | |
|---------------------------|--|
| Documentación del usuario | Suitable Tools for WBC Battery Connector |
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |

WBC-P-10BK-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



WBC-P-10BK-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para terminales preaislados (según DIN 46234)

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ES APG 80 DIN 70 | Versión |
| Código | 1502890000 | 70mm ² , Conexión crimpada con engastes |
| GTIN (EAN) | 4050118310719 | |
| Cantidad | 1 Pieza | |

Herramientas**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Tipo | APG 80 | Versión |
| Código | 2853270000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4064675477020 | |
| Cantidad | 1 Pieza | |