

## KT 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropriadadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	<a href="#">2993500000</a>
Tipo	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 13:16:07 CEST

## KT 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4,331 inch
Anchura	345 mm	Anchura (pulgadas)	13,583 inch
Peso neto	1.370 g		

## Herramientas de corte

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	52 mm	Cable de cobre - flexible, máx.	400 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	800 kcmil	Cable de cobre - semirrígido, máx.	400 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre, diámetro máx.	52 mm	Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE
Cable de sección sectorial de cobre	4 x 70 SM		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--