

H50,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Para conductores de 10,0 -185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------------------------|
| Versión | Terminal tubular, Estándar, 32 mm, 32 mm, No |
| Código | 9004220000 |
| Tipo | H50,0/32 |
| GTIN (EAN) | 4008190059606 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Embalaje | suelto |

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 11:36:25 CEST

H50,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 2,88 g |
|-----------|--------|

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| Descripción del artículo | Terminal tubular sin aislamiento | Versión | Estándar |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|
| Diámetro del aislamiento (D2) | 13 mm | Diámetro para superficie de contacto (D1) | 10,3 mm |
| L1 en mm | 32 mm | Longitud de desaislado | 32 mm |
| Longitud de superficie de contacto (L2) | 32 mm | Sección de conexión del conductor | 50 mm² |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 1 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|--------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E499744 |

Descargas

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | CAD data – STEP |
| Datos de ingeniería | Zuken E3.S |
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |
| Folletos | |

H50,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

