

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

**Informations générales de commande**

Version	Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.20 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">0117500000</a>
Type	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Qté.	2 m

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	5,5 mm	Profondeur (pouces)	0,217 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	140 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

### Rail profilé

Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2

1,2 kA

Diamètre du trou d'implantation (D)

4,2 mm

Diamètre du trou de perçage

4,2 mm

Entraxe de perçage des trous

20 mm

Épaisseur

1 mm

La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu

10 mm<sup>2</sup>

Largeur de fente

4,2 mm

Largeur de fente

Longueur de fente

12,2 mm

Longueur de fente

Longueur du rail profilé

nominal

2 000 mm

min.

0 mm

max.

2 000 mm

Matériau

Acier

Normes

DIN EN 60715

Rail profilé pré-perforé

Oui

Surface

à revêtement de zinc galvanique et passivé

Trou de perçage, fendu

Oui

Écart de fente

8 mm

Écart de fente

### Agréments

ROHS

Conforme

### Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)

Données techniques [Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures



**Fiche de données**

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**
**TS 15**


Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

**Informations générales de commande**

Type	EW 15/2	Version
Référence	<a href="#">1071900000</a>	Équerre de blocage, Plastique, Beige foncé, Rail: TS 15, Montage direct
GTIN (EAN)	4008190462949	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	EW 15	Version
Référence	<a href="#">0382860000</a>	Équerre de blocage, Polyamide 66, beige, Rail: TS 15, Montage direct
GTIN (EAN)	4008190187804	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZEW 15	Version
Référence	<a href="#">7920340000</a>	Équerre de blocage, Plastique, beige, Rail: TS 15, Montage direct
GTIN (EAN)	4032248238910	
Qté.	20 pièce(s)	

**Vis**


Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

**Informations générales de commande**

Type	BFSC M4X6 MS	Version
Référence	<a href="#">0136300000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	BFSC M4X6	Version
Référence	<a href="#">0149700000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Qté.	100 pièce(s)	

**Fiche de données****TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Support de montage**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

Type	SO SH1	Version
Référence	<a href="#">0401460000</a>	Support de barre collectrice
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qté.	20 pièce(s)	