

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le profilé RS 70 est livré sous forme d'éléments de longueur fixe. On réalise la longueur désirée par assemblage de différents éléments. Le circuit imprimé est glissé latéralement dans le profilé. Les plaques de fermetures se placent à chaque extrémité. Ici se trouvent les éléments permettant un montage direct ou sur rail. Les pieds encliquetables sont fixés solidairement sur le profilé. Le repérage est intégré sur les parties latérales.

Informations générales de commande

Version	Pied encliquetable, RS 70 Orange, Plaque d'extrémité DIN rail de montage gauche, Largeur: 10 mm
Référence	0119660000
Type	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Qté.	20 pièce(s)

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	28,6 mm	Profondeur (pouces)	1,126 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2,756 inch
Hauteur version la plus basse	32 mm	Largeur	10 mm
Largeur (pouces)	0,394 inch	Poids net	5,045 g

Classifications

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI
Matériau isolant	PA 66		

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Possibilité d'enrobage	Non	Rail	TS 32, TS 35
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

LOCKING-FOOT LEFT

