

**CLI C 02-3 GE/SW F MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune
Référence	<a href="#">0252111647</a>
Type	CLI C 02-3 GE/SW F MP
GTIN (EAN)	4008190151492
Qté.	200 pièce(s)

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	3,5 mm	Profondeur (pouces)	0,138 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0,118 inch
Largeur	3,4 mm	Largeur (pouces)	0,134 inch
Poids net	0,03 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Lettres, grandes
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune
Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Oui
Impression	F
Industries recommandées	Process, Machines
Largeur	3,4 mm
Matériau	PVC, souple, sans cadmium
Nombre de repérages par combinaison	1 Pièce de composant = Repères de fils et de câbles
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Pièce de composant
Orientation de l'impression	horizontal
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Procédé d'impression	marqué à chaud
Type d'impression	Standard
Version	MultiPack
plage de température d'utilisation	-30...80 °C

## Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	1,3 - 3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1,3 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement de conducteur	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,2 mm <sup>2</sup>		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

### CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS

Conforme

### Téléchargements

Notification de modification produit

[PCN CableLine\\_DE](#)

[PCN CableLine\\_EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

### CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 02-3 GE/SW 8	Version
Référence	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190154875	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 0	Version
Référence	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190063498	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 9	Version
Référence	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190141516	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 7	Version
Référence	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190185213	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 5	Version
Référence	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190188436	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 2	Version
Référence	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190083137	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 3	Version
Référence	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190046941	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 1	Version
Référence	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190046590	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW 4	Version
Référence	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190186081	
Qté.	10 pièce(s)	

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CLI R 02-3 GE/SW 6	Version
Référence	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190019129	
Qté.	10 pièce(s)	

## A - Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 02-3 GE/SW F	Version
Référence	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989873	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW E	Version
Référence	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989866	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW K	Version
Référence	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989927	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW T	Version
Référence	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990015	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW N	Version
Référence	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989958	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW A	Version
Référence	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989828	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW W	Version
Référence	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990046	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW V	Version
Référence	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990039	
Qté.	10 pièce(s)	

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CLI R 02-3 GE/SW O	Version
Référence	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989965	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW U	Version
Référence	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990022	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW G	Version
Référence	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989880	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW P	Version
Référence	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989972	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW Z	Version
Référence	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990077	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW D	Version
Référence	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989859	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW R	Version
Référence	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989996	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW C	Version
Référence	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989842	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW B	Version
Référence	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989835	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW X	Version
Référence	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990053	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW J	Version
Référence	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989910	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW H	Version
Référence	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989897	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW M	Version
Référence	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989941	
Qté.	10 pièce(s)	

Date de création 1 juillet 2024 08:43:50 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CLI R 02-3 GE/SW I	Version
Référence	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989903	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW S	Version
Référence	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990008	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW L	Version
Référence	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989934	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW Q	Version
Référence	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190989989	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW Y	Version
Référence	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990060	
Qté.	10 pièce(s)	

## Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 02-3 GE/SW /	Version
Référence	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990114	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW .	Version
Référence	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990138	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW ET	Version
Référence	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990121	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 GE/SW -	Version
Référence	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990091	
Qté.	10 pièce(s)	

Date de création 1 juillet 2024 08:43:50 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées



**CLI C 02-3 GE/SW F MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	CLI R 02-3 GE/SW +	Version
Référence	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990084	
Qté.	10 pièce(s)	

**Aiguille de montage seule**

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

**Informations générales de commande**

Type	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Version
Référence	<a href="#">0559900000</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190081645	
Qté.	20 pièce(s)	

**Autres**

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

**Informations générales de commande**

Type	CLI R 02-3 BL/WS -	Version
Référence	<a href="#">0560001741</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990107	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 02-3 RT/WS +	Version
Référence	<a href="#">0560001739</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190990145	
Qté.	10 pièce(s)	