

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, jaune
Référence	<a href="#">0252611526</a>
Type	CLI C 1-3 GE/SW 8 MP
GTIN (EAN)	4008190020491
Qté.	200 pièce(s)

## CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0,118 inch
Largeur	4,2 mm	Largeur (pouces)	0,165 inch
Poids net	0,052 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Nombres
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune
Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4
Diamètre de l'isolation, max.	5
Halogène	Oui
Impression	8
Industries recommandées	Process, Machines
Largeur	4,2 mm
Matériau	PVC, souple, sans cadmium
Nombre de repérages par combinaison	1 Pièce de composant = Repères de fils et de câbles
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Pièce de composant
Orientation de l'impression	horizontal
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Procédé d'impression	marqué à chaud
Type d'impression	Standard
Version	MultiPack
plage de température d'utilisation	-30...80 °C

## Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2,5 - 5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,5 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement de conducteur	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC

/

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

**Agréments**

ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Notification de modification produit

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

### CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire

## CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 2	Version
Référence	<a href="#">0572901509</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190044916	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 1	Version
Référence	<a href="#">0572901506</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190036072	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 0	Version
Référence	<a href="#">0572901503</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190081218	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 4	Version
Référence	<a href="#">0572901515</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190090722	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 5	Version
Référence	<a href="#">0572901518</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190064945	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 9	Version
Référence	<a href="#">0572901530</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190112967	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 6	Version
Référence	<a href="#">0572901521</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190116446	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 7	Version
Référence	<a href="#">0572901524</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190003470	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 8	Version
Référence	<a href="#">0572901527</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190135003	
Qté.	10 pièce(s)	

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	CLI R 1-3 GE/SW 3	Version
Référence	<a href="#">0572901512</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190168728	
Qté.	10 pièce(s)	

**Autres**

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

**Informations générales de commande**

Type	CLI R 1-3 BL/WS -	Version
Référence	<a href="#">0572901741</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190119959	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 RT/WS +	Version
Référence	<a href="#">0572901739</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190013691	
Qté.	10 pièce(s)	

**A - Z**

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

**Informations générales de commande**

Type	CLI R 1-3 GE/SW T	Version
Référence	<a href="#">0572901678</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190014698	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW R	Version
Référence	<a href="#">0572901672</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190149277	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW H	Version
Référence	<a href="#">0572901652</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190170288	
Qté.	10 pièce(s)	

Date de création 2 octobre 2024 15:11:16 CEST

## CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CLI R 1-3 GE/SW P	Version
Référence	<a href="#">0572901668</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190079833	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW B	Version
Référence	<a href="#">0572901640</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190057442	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW Z	Version
Référence	<a href="#">0572901699</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190142681	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW Y	Version
Référence	<a href="#">0572901697</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190140359	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW O	Version
Référence	<a href="#">0572901666</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190099855	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW J	Version
Référence	<a href="#">0572901656</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190124427	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW G	Version
Référence	<a href="#">0572901650</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190011390	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW X	Version
Référence	<a href="#">0572901693</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190115142	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW C	Version
Référence	<a href="#">0572901642</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190184681	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW M	Version
Référence	<a href="#">0572901662</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190119195	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW N	Version
Référence	<a href="#">0572901664</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190163884	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW W	Version
Référence	<a href="#">0572901684</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190060046	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW U	Version
Référence	<a href="#">0572901680</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190007133	
Qté.	10 pièce(s)	

Date de création 2 octobre 2024 15:11:16 CEST

Niveau du catalogue 28.09.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CLI R 1-3 GE/SW Q	Version
Référence	<a href="#">0572901670</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190081102	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW K	Version
Référence	<a href="#">0572901658</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190036614	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW L	Version
Référence	<a href="#">0572901660</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190082628	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW A	Version
Référence	<a href="#">0572901638</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190184278	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW E	Version
Référence	<a href="#">0572901646</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190039738	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW S	Version
Référence	<a href="#">0572901675</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190055004	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW I	Version
Référence	<a href="#">0572901654</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190029647	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW V	Version
Référence	<a href="#">0572901682</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190106751	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW F	Version
Référence	<a href="#">0572901648</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190147716	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW D	Version
Référence	<a href="#">0572901644</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190012601	
Qté.	10 pièce(s)	

## CLI C 1-3 GE/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW +	Version
Référence	<a href="#">0572901738</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4032248307340	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW /	Version
Référence	<a href="#">0572901743</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190137434	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW .	Version
Référence	<a href="#">0572901749</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190043339	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW ET	Version
Référence	<a href="#">0572901745</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190163983	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CLI R 1-3 GE/SW -	Version
Référence	<a href="#">0572901740</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4032248106691	
Qté.	10 pièce(s)	

## Aiguille de montage seule



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## Informations générales de commande

Type	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Version
Référence	<a href="#">0532100000</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190092191	
Qté.	20 pièce(s)	