


**H50,0/36 OLIV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, olive
Référence	<a href="#">0444200000</a>
Type	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
Qté.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

## H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	2,8 g
-----------	-------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur olive	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

## Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	15 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	10,3 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,5 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,3 mm	L1 en mm	36 mm
Longueur de dénudage	26 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	20 mm
Section de raccordement du conducteur	50 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 1

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## H50,0/36 OLIV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

