


H10,0/22 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire
Référence	0534200000
Type	H10,0/22 EB
GTIN (EAN)	4008190033460
Qté.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,5 g
-----------	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur ivoire	Version	Norme
--------------------------	--------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	7,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,5 mm	Désignation militaire	T 20A 025 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	22 mm	Longueur de dénudage	15 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

