

**KSWN M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	KSWN (joint plat - nylon), Bague d'étanchéité, M 50, Nylon 6
Référence	<a href="#">0900660000</a>
Type	KSWN M50
GTIN (EAN)	4032248850105
Qté.	25 pièce(s)

## KS WN M50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	2 mm	Hauteur (pouces)	0,079 inch
Poids net	2,12 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C... 135 °C
-------------------------------	------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Caractéristiques générales

Diamètre du joint d'étanchéité	65 mm	Filetage (extérieur)	M 50
Filetage (intérieur)	M 50	Matériau	Nylon 6
Nombre de conducteurs	1	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	135 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	M 50	Silicone	Non

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### KSWN M50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

