

IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en plastique, boîtier
vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier de connecteur avec protection anticouddage, IP67
Référence	1012460000
Type	IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN)	4032248720118
Qté.	10 pièce(s)

IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	126 mm	Profondeur (pouces)	4,961 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	32 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Caractéristiques générales

Constitution	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DUXR.E316369
Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Date de création 2 juillet 2024 18:06:22 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

2

Fiche de données


IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Hybride

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Type	IE-PI-HYB-10P	Version
Référence	1068990000	Insert, Pour insert connecteur, Hybride
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Version
Référence	1096180000	Contact à sertir, Pour insert connecteur, Hybride
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qté.	300 pièce(s)	

RJ45

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...



Informations générales de commande

Type	IE-PI-RJ45-FH	Version
Référence	1962730000	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur sans outil, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-RJ45-TH	Version
Référence	1962720000	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur à sertir
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qté.	10 pièce(s)	

Fiche de données

IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



Informations générales de commande

Type	IE-PI-2SC-POF	Version
Référence	1962770000	Insert SC, Insert connecteur 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-2SC-MM	Version
Référence	1962750000	Insert SC, Insert connecteur 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644841	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-2SC-SM	Version
Référence	1962760000	Insert SC, Insert connecteur 2 SC, monomode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-SCRJ-POF	Version
Référence	1067410000	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-SCRJ-SM	Version
Référence	1067390000	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qté.	10 pièce(s)	

Fiche de données

IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 pièce(s)	

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V01P	Version
Référence	1965690000	Capot de protection boîtier
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qté.	10 pièce(s)	

Fiche de données**IE-PH-V01P-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**LWL-LC**

Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-PI-2LC-MM	Version
Référence	1962780000	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-PI-2LC-SM	Version
Référence	1962790000	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, monomode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Qté.	10 pièce(s)	