

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Interface d'accès FrontCom[®] Micro avec RJ45 à IP65

Informations générales de commande

Version	Module FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
Référence	1018820000
Type	IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248730070
Qté.	10 pièce(s)

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	28,88 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Écrou de fixation du couple de serrage	2 Nm	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	IDC	Description de l'article	Module FrontCom Micro RJ45
Circuit	TIA-568A	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Diamètre de l#92isolation, max.	1,6 mm
Catégorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm	Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm	Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.	5,5 mm	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Type de montage	Armoire de distribution, Distribution box	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP65, fermé	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	----------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

PoE / PoE+	selon IEEE 802.3bt	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

IE-FCM-RJ45-FJ-B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DUXR.E316369
Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données**IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté****Découpe de montage**

Fiche de données

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 pièce(s)	

droit

Câbles confectionnés IE, câbles de brassage CabinetLine, Cat. 6, LSZH, gris



Informations générales de commande

Type	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	Version
Référence	1165940010	Câble de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m
GTIN (EAN)	4032248956098	Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
Qté.	1 pièce(s)	

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version	
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Qté.	100 pièce(s)		

Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM-H 27/18 SW	Version	
Référence	1716630000	SwitchMark, Accessoires, 48 x 27 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190343194		
Qté.	25 pièce(s)		

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM 27/18 MC NE WS	Version
Référence	1699860000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190892302	27 mm, Support SwitchMark, blanc
Qté.	80 pièce(s)	

Clé de serrage IE



La clé de fixation sert au serrage du contre-écrou lors du montage des embases de la variante O4.

Particularités :

- Outil standard
- En plastique robuste

Informations générales de commande

Type	IE-FISP-V4	Version
Référence	9204370000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248660780	
Qté.	2 pièce(s)	