

IE-BI-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comSupports USB pour FrontCom[®]**Informations générales de commande**

Version	Insert USB, Embase, type A
Référence	1019570000
Type	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
Qté.	10 pièce(s)

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	14,4 g
-----------	--------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
-------------------------------	----------------	----------	-------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB A
Description de l'article	Embase, type A	Circuit	Type A
Couleur	noir	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 1500

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-107	Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
N° de certificat (cULus)	E471884		

Propriétés électriques

Courant admissible jusqu'à 90 °C	3 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 500 V DC
Résistance de contact	≤ 30 mΩ	Tenue d'isolation	≥ 1000 MΩ

Note importante

Informations sur le produit	Supports USB pour FrontCom®
-----------------------------	-----------------------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E471884

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL_FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips

**Clips isolés en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	40322484 1036 1	
Qté.	100 pièce(s)	