

LS 2.8 WDU2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Avec le LS 2.8 WDU2.5-10, de nombreux blocs de jonction modulaires de passage des séries W peuvent être convertis très facilement. L'insertion de la tresse LS 2.8 WDU2.5-10 permet de boucler la tresse du blindage du câble directement au bloc de jonction par soudure ou à l'aide d'une patte de câble plat appropriée.

Informations générales de commande

Version	Série W, Barre de blindage
Référence	1056400000
Type	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
Qté.	100 pièce(s)

LS 2.8 WDU2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	4,3 mm	Profondeur (pouces)	0,169 inch
Hauteur	75,2 mm	Hauteur (pouces)	2,961 inch
Largeur	1,15 mm	Largeur (pouces)	0,045 inch
Poids net	1,59 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	gris argent
----------	--------------	---------	-------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Beipackzettel_LS2.8.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	CAT 1 TERM 16/17 EN

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Manchons de cosSES, entièrement isolés



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	VFSKHV/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491870000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qté.	100 pièce(s)	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/288	Version
Référence	1491630000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/288	Version
Référence	1491740000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491650000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qté.	100 pièce(s)	