

VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	Douille prolongatrice (bloc de jonction), Hauteur: 4 mm, Largeur: 4 mm, Profondeur: 12.2 mm, Cu Zn
Référence	1056500000
Type	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
Qté.	50 pièce(s)

VH 12.4/4/2.8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	12,2 mm	Profondeur (pouces)	0,48 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0,157 inch
Diamètre	4 mm	Poids net	0,68 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cu Zn	Couleur	gris argent
----------	-------	---------	-------------

Dimensions

Diamètre 4 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format