

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex, multimode, FOP
Référence	1058120000
Type	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Qté.	10 pièce(s)

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	36,15 mm	Profondeur (pouces)	1,423 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	22,2 mm	Largeur (pouces)	0,874 inch
Poids net	26,86 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Couleur	autres
Cycles d'enchâssage	500	Degré de protection	IP67
Description de l'article	Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	SCRJ	Type de fibre	multimode, FOP
Type de montage	2 vis		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 61754-24	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de
conformité[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dessins****Découpe de montage**

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P	Version
Référence	1058310000	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qté.	10 pièce(s)	