

**CB-R 350/7,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Colliers de serrage détachables et réutilisables, adaptés à la mise en faisceau temporaire et lorsque la fonction ouverture-fermeture est nécessaire.

**Informations générales de commande**

Version	Colliers de serrage, 7,5 x 350 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	<a href="#">1059240000</a>
Type	CB-R 350/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806188
Qté.	100 pièce(s)

## CB-R 350/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	350 mm	Hauteur (pouces)	13,78 inch
Largeur	7,5 mm	Largeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	3,79 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...85 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	100 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	85 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Oui	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	220 N	Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CB-R 350/7,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

