


**AP VSSC6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en  
bleu clair et en noir

**Informations générales de commande**

Version	VSSC, Plaque d'extrémité
Référence	<a href="#">1063110000</a>
Type	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Qté.	50 pièce(s)

**AP VSSC6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3,189 inch
Hauteur	88,5 mm	Hauteur (pouces)	3,484 inch
Largeur	1,6 mm	Largeur (pouces)	0,063 inch
Poids net	5,8 g		

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
Humidité	5...96 %		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

**Textes de description**

Spécification longue	Flasque de fermeture pour VSSC6	Spécification succincte .	Flasque de fermeture pour Varitector VSSC6
----------------------	---------------------------------	---------------------------	--

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20	Forme	divers
Version	Plaque d'extrémité		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>