

WQL 3 WFF35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Blocs de jonction à tige, Connexion transversale, Nombre de pôles: 3 |
| Référence | 1065400000 |
| Type | WQL 3 WFF35 |
| GTIN (EAN) | 4008190065812 |
| Qté. | 5 pièce(s) |

WQL 3 WFF35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
| Hauteur | 69 mm | Hauteur (pouces) | 2,717 inch |
| Largeur | 15 mm | Largeur (pouces) | 0,591 inch |
| Poids net | 23,36 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|---------------|---------|------|
| Matériau | Cuivre - zinc | Couleur | gris |
|----------|---------------|---------|------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 125 A |
|-----------------|-------|

Connexions transversales

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Courant nominal 2 pôles | 125 A | Courant nominal multipolaire | 150 A |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 3 | Type | Connexion transversale |

Dimensions

| | |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 27 mm |
|---------------|-------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 3 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

WQL 3 WFF35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |