

AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en bleu clair et en noir

Informations générales de commande

Version	VSSC, Plaque d'extrémité
Référence	1067230000
Type	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Qté.	50 pièce(s)

AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3,189 inch
Hauteur	88,5 mm	Hauteur (pouces)	3,484 inch
Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Poids net	5,8 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
Humidité	5...96 %		

Classifications

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Textes de description

Spécification longue	Flasque de fermeture pour VSSC6	Spécification succincte .	Flasque de fermeture pour Varitector VSSC6
----------------------	---------------------------------	---------------------------	--

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Bleu clair
Degré de protection	IP20	Forme	divers
Version	Plaque d'extrémité		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format