

AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en bleu clair et en noir

Informations générales de commande

Version	VSSC, Plaque d'extrémité
Référence	1067240000
Type	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
Qté.	50 pièce(s)

AP VSSC4 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	58,5 mm	Profondeur (pouces)	2,303 inch
Hauteur	76 mm	Hauteur (pouces)	2,992 inch
Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Poids net	4,22 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
Humidité	5...96 %		

Classifications

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Textes de description

Spécification longue	Flasque de fermeture pour VSSC4	Spécification succincte .	Flasque de fermeture pour Varitector VSSC4
----------------------	---------------------------------	---------------------------	--

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Bleu clair
Forme	divers	Version	Plaque d'extrémité

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format