

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
Référence	1067410000
Type	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Qté.	10 pièce(s)

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2,205 inch
Hauteur	10,5 mm	Hauteur (pouces)	0,413 inch
Largeur	13,2 mm	Largeur (pouces)	0,52 inch
Poids net	18,7 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	1000	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, PA
Matériau embout	Arcap	Perte d'insertion	≤ 1,0 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Sertissage
Type de fibre	FOP		

Normes générales

Certificat N° (UL)	E477798	Norme de connecteur	CEI 61754-24
--------------------	---------	---------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Statut de conformité RoHS	Conforme

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Kits de sertissage**

Kits de sertissage

Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version
Référence	1208930000	Pince à sertir: HTX-IE-POF, Outil à dénuder: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Qté.	1 pièce(s)	

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)

Outils à sertir et dénuder pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF	Version
Référence	1208870000	Presse
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qté.	1 pièce(s)	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LWL-SC



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Version
Référence	1278430000	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67
GTIN (EAN)	4050118069136	avec boîtier
Qté.	100 pièce(s)	

...pour les connecteurs à fibres optiques SC, ST & LC



GOF

- Pour connecteurs de fibre optique SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour connecteurs de fibre optique LC et IP67

FOP

- Pour connecteurs de fibre optique polymère SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour câbles en fibre optique, ProfiNet, et Mobil SC/ST et connecteurs IP67

Informations générales de commande

Type	IE-CT-SC-GOF	Version
Référence	9205320000	Presse
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qté.	1 pièce(s)	

Type	IE-CT-SC-GOF-P	Version
Référence	9205350000	Presse
GTIN (EAN)	4032248725489	
Qté.	1 pièce(s)	