

**HDC IP68 24B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les nouveaux boîtiers RockStar® résistent à l'eau de mer, offrent un degré de résistance aux chocs élevé, respectent IP68 et IP69K et ont été conçus pour supporter des conditions environnementales extrêmes et de fortes vibrations, conformément à DIN EN 61373 cat. 2 (boggie). Ainsi, cette famille de boîtiers est particulièrement adaptée aux systèmes de connecteurs industriels étanches sans défaillances ni maintenance, dans l'industrie du transport, dans la production d'électricité et dans toute application à très fortes contraintes. Au cours de la phase de développement, des mesures ont aussi été implémentées pour rendre les boîtiers extrêmement résistants à la CEM.

**Informations générales de commande**

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP68 (quand enfiché), IP66 (quand enfiché), IP69K, Embase encastrée, Raccordement à étrier, Standard
Référence	<a href="#">1081540000</a>
Type	HDC IP68 24B AS
GTIN (EAN)	4032248844159
Qté.	1 pièce(s)

**HDC IP68 24B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	29,5 mm	Hauteur (pouces)	1,161 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2,283 inch
Cote de fixation hauteur	32 mm	Cote de fixation largeur	130 mm
Poids net	196,9 g		

**Températures**

Température limite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

**Caractéristiques générales**

Boîtiers CEM	Oui	Degré de protection	IP68 (quand enfiché), IP66 (quand enfiché), IP69K
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Surface	Électrolaqué

**Dimensions**

Distance des trous, longueur A2	130 mm	Hauteur boîtier B	29,5 mm
Longueur boîtier	191 mm		

**Version**

BG	8	Couleur (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Oui
Joint	Silicone	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie inférieure
Taille	8	Type	Embase (traversée)
Version boîtier	Embase encastrée	Version système de fermeture	Raccordement à étrier
Version étrier	Raccordement à étrier		

Substance	Acétone
Résistance aux agents chimiques	Résistant
Substance	Carburant diesel
Résistance aux agents chimiques	Instable
Substance	Éthanol
Résistance aux agents chimiques	Résistant
Substance	Huile de transmission
Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition
Substance	Huile hydraulique
Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition
Substance	Essence au benzène
Résistance aux agents chimiques	Instable

## HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Substance	Suintement
Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition
Substance	Supercarburant
Résistance aux agents chimiques	Instable
Substance	Eau
Résistance aux agents chimiques	Résistant
Substance	UV
Résistance aux agents chimiques	Résistant
Substance	Ozone
Résistance aux agents chimiques	Résistant

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Résistance aux agents chimiques

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b5f081f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6e29d8b6  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@31b9dc1c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3dbfd96b  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6ef32133 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ebfb833  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3199d4c4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72ae271d  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5236ac2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36ee3475  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@492ee998

## Note importante

Informations sur le produit

Lors du montage des boîtiers, veillez à ce que le joint plat soit correctement placé.

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Manufacturer's declaration](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Notification de modification produit

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

### HDC IP68 24B AS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



**HDC IP68 24B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Joints de bride**

Les boîtiers sont disponibles avec différents accessoires, dont le joint.

Grâce à leur joint d'une excellente qualité, nos boîtiers garantissent la plus grande étanchéité possible.

Des séries complètes de tests ont permis de le confirmer : les éléments RockStar® sont parfaitement étanches jusqu'à une profondeur de 50 mètres sous l'eau. Les connecteurs enfichables étanches peuvent de cette manière être utilisés même là où seul un câblage fixe était jusqu'à présent possible.

**Informations générales de commande**

Type	HDC FLDG 24B IP68	Version
Référence	<a href="#">1987540000</a>	Accessoires, Coffrets - accessoires
GTIN (EAN)	4050118379174	
Qté.	1 pièce(s)	

**Joints toriques IP68**

Les boîtiers sont disponibles avec différents accessoires, dont le joint.

Grâce à leur joint d'une excellente qualité, nos boîtiers garantissent la plus grande étanchéité possible.

Des séries complètes de tests ont permis de le confirmer : les éléments RockStar® sont parfaitement étanches jusqu'à une profondeur de 50 mètres sous l'eau. Les connecteurs enfichables étanches peuvent de cette manière être utilisés même là où seul un câblage fixe était jusqu'à présent possible.

**Informations générales de commande**

Type	HDC DG 24B IP68	Version
Référence	<a href="#">1525270000</a>	Accessoires, Coffrets - accessoires
GTIN (EAN)	4050118330625	
Qté.	10 pièce(s)	