

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, turquoise
Référence	1139070000
Type	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,084 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout double, turquoise	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1,2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0,25 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0,15 mm	Hauteur de la collerette (A) 3,5 mm
L1 en mm 15 mm	Largeur de la collerette (B) 2 mm
Longueur de dénudage 11 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm
Section de raccordement du conducteur 0,34 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 22

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

