

**IL WMF2.5 BLZ OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Les mâles peuvent être fixés à l'embase de manière sûre et facile en utilisant un élément de verrouillage. L'élément de verrouillage évite une déconnexion involontaire des mâles de la borne basse et assure la sécurité maximale.

**Informations générales de commande**

Version	Crochets de verrouillage (bloc de jonction), PA 66, Orange
Référence	<a href="#">1167440000</a>
Type	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
Qté.	50 pièce(s)

**IL WMF2.5 BLZ OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	28,85 mm	Profondeur (pouces)	1,136 inch
Hauteur	16,6 mm	Hauteur (pouces)	0,654 inch
Largeur	8,28 mm	Largeur (pouces)	0,326 inch
Poids net	1,12 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	PA 66	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Généralités**

Nombre de pôles	2
-----------------	---

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	